

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 36×24G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972470 1000
GTIN	4067263126508
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast ESD-geleidend in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Geschikte lades onder nr. 972473.

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

ESD-uitrusting	ja
Breedte in G	40
Aantal lades	0
Gewicht	50 kg
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Breedte	1000 mm
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Aantal deuren	0
ESD-aardingskabel inclusief	ja
Diepte in G	28
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------