

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 36×24G, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972470 1500
GTIN	4067263126522
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast ESD-geleidend in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Geschikte lades onder nr. 972473.

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Nuttige hoogte voor lades	1400 mm
Nuttige hoogte	1400 mm
Breedte in G	40

Aantal uittrekbare legborden	0
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
ESD-uitrusting	ja
Gewicht	65 kg
Breedte	1000 mm
ESD-aardingskabel inclusief	ja
Aantal deuren	0
Hoogte	1500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Diepte	700 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------