

**Universele HM-boorset, 1/4 inch (E 6,3), Aantal boren: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787012 8
GTIN	4058546510312
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-plaat met **scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek**. De **centreerpunt** zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal. In PACKOUT compatibele kunststof cassette.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsdraad in beton.**

Inhoud:

Boor nr. 787001: resp. 1 st. gr. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
---------------------	---

Aantal boren	8
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Boor, universeel