

Garant**SOGX 110509, HB6530, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234084 ST1400
GTIN	4045197697851
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

Niet als binnensnikkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnikkant = snijmateriaalsoort HB630).

Voeding f: 0,08 - 0,18 mm/omw.

Technische beschrijving

Type	ST1400
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snikkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
Soort	HB6530
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,08 - 0,18 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt		