


KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, Ø Dmin: 24,8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Artikelklasse	24I

Omschrijving
Uitvoering:

- **Dynamische balancerings in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.**
- **Modulaire systeemopbouw.**
- **Fijnverstelling zonder extra klemming.**
- **Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.**
- **Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.**
- **Gerichte inwendige koelvloeistofoevoer naar de snijkant.**
- **Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 – 0,6 mm over de Ø, afhankelijk van het draaibereik.**
- **De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de Ø.**
- **Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.**

Opmerking:

Extra snijplaathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.

wisselbrug, snijplaathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

Minimale Ø D _{min}	24,8
Fijnafstelling in Ø	0,25 mm
Grove verstelafstand S	4,5 mm
ABS® schacht-Ø D _s	25
Snijplaathouder	238355 24,8

Maximaal toerental	40000 min ⁻¹
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	24,5 mm
Nuttige lengte L ₁	39,9 mm
Spindelbereik-Ø	24,8 - 33 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 24,8

238355 24,8