


**KOMET® Precisie-kotterkop B301, Ø Dmin: 178mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	238301 178
GTIN	4047109005792
Artikelklasse	24B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.**

De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de Ø via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

**Toepassing:**

**Voor het kotteren van Ø29,5 t/m 199 mm.** Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemd toestand voor maximale werknauwkeurigheid.

**Opmerking:**

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten (zie groep 26) a.u.b. apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Spindelbereik: 178 - 199 mm

Afkoppellengte L<sub>1</sub>: 90 mm

ABS® schacht-Ø D<sub>s</sub>: 100

Gebruik: 238310 70

Klemschroevenset: 249900 SW10/30

**Technische beschrijving**

Gebruik	238310 70
Spindelbereik	178 - 199 mm
Minimale Ø D <sub>min</sub>	178

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	100
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	90 mm
Klemschroevenset	249900 SW10/30
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

Klemschroevenset DIN 913 10-delig Aandrijving SW10/30	249900 SW10/30
KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302 Type 70	238310 70