

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing 24G voor zelfmontage met lades, 20×20G, Hoogte behuizing: 800mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972040 800 |
| GTIN | 4067263129615 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. **Voor 100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017, ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de hoogte van de afzonderlijke fronts.**
- **Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------|----|
| Breedte in G | 24 |
|--------------|----|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hoogte | 800 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Nuttige hoogte voor lades | 700 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Nuttige hoogte | 700 mm |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Diepte in G | 26 |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Productnaamattribuut | 20×20G |
| Producttype | Werkbankbehuizing |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
|-----------------------------------|-------------|