

Garant GRIDLINE

## ESD-lade, 20×20G, fronthoogte lade: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	972045 50
GTIN	4067263129639
Artikelklasse	9GG

### Omschrijving

#### Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

#### T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 24G.

#### Kleur:

Laderomp en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

#### Opmerking:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

### Technische beschrijving

Fronthoogte	50 mm
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte	25 mm
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

## Gegevensblad

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade