

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 20×20G, fronthoogte lade: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	972045 250
GTIN	4067263129691
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Technische beschrijving

Nuttige breedte in G	20
Nuttige hoogte	225 mm
Nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Fronthoogte	250 mm
Nuttige breedte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Gegevensblad

Nuttige diepte in G	20
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade