

**KOMET® Precisie-kotterkop B301, Ø Dmin: 79mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238301 79
GTIN	4047109005730
Artikelklasse	24B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.

De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de Ø via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

Toepassing:

Voor het kotteren van Ø29,5 t/m 121 mm.

Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

Opmerking:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

Gebruik	238310 50
ABS® schacht-Ø D _s	63
Minimale Ø D _{min}	79
Afkoppellengte L ₁	70 mm
Klemschroevenset	249900 SW8
Spindelbereik-Ø	79 - 94 mm
Schacht	ABS

Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® Precisie-kotterkopinzetstukM302 Type 50	238310 50
--	-----------