

**Boorstangenset HM rechts, rechts, Type: SET06****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

ISO-code houder	C08K SCLCR 06
ISO-code houder	C10K SCLCR 06
ISO-code houder	C12M SCLCR 06
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN 8024

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	10 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	12 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Spanhoogte L_2	7,6 mm
Spanhoogte L_2	9,6 mm
Spanhoogte L_2	11,5 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Producttype	Boorstang