

Garant
RNGN 120700, KB7205, Toepassingsgebied: HART


Bestelgegevens

Bestelnummer	255770 HART
GTIN	4045197511652
Artikelklasse	21H

Omschrijving

RNGN 120700 HART Snijkantuitvoering: 0,1 mm × 20°

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,8 mm

Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 250 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 250 m/min

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	HARD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 250 m/min
Hoofdtoepassing	H
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,8 mm
Snijkantuitvoering	0,1 mm × 20°
Neventoepassing	K
Snedecondities	continu

Soort	KB7205
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
Snij snelheid v_c Neventoepassing	250 m/min
ISO-code wisselplaat	RNGN 120700
Aantal wisselingen/snij kanten	16
Productnaamattribuut	KB7205
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	250 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	210 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	190 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	180 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	250 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		