


KOMET® Precisie-kotterkop B301, Ø Dmin: 35,5mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 238301 35,5 |
| GTIN | 4047109005662 |
| Artikelklasse | 24B |

Omschrijving
Uitvoering:

Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.

De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de Ø via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

Toepassing:

Voor het kotteren van Ø29,5 t/m 121 mm.

Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

Opmerking:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ABS® schacht-Ø D _s | 25 |
| Gebruik | 238310 10 |
| Minimale Ø D _{min} | 35,5 |
| Afkoppellengte L ₁ | 50 mm |
| Klemschroevenset | 249900 SW3 |
| Spindelbereik-Ø | 35,5 - 42 mm |
| Schacht | ABS |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Boortoepassing | Dwarsboren |
| Boortoepassing | Schuine uittrede |
| Boortoepassing | schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Spindelgereedschap |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| KOMET® Precisie-kotterkopinzetstukM302 Type 10 | 238310 10 |
|--|-----------|