

Sjorband, 2-delig, met ratel en spitse haak, Lengte: 8m



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 086220 8 |
| GTIN | 4049924500070 |
| Artikelklasse | 08Z |

Omschrijving

Uitvoering:

extra sterke en vrijwel rekvrije polyesterbanden met duurzame PU-coating (EN 12195-2). Robuuste, corrosiebestendige ratels en spitse haken, met eenvoudige bediening.

Toepassing:

voor het **vastsjorren**, **bevestigen** en **samenbinden** van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Opmerking:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------|
| Maximale sjorkracht LC | 2000 daN |
| Riembreedte | 50 mm |
| Lengte | 8 m |
| Voorspankracht bij handkracht (50 daN) | 300 daN |
| Norm | EN12195-2 |
| Producttype | Sjorband |