



## KOMET® Precisie-kotterkop B301, Ø Dmin: 158mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	238301 158
GTIN	4047109005785
Artikelklasse	24B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.**  
De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de Ø via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

#### Toepassing:

**Voor het kotteren van Ø29,5 t/m 199 mm.** Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemd toestand voor maximale werknauwkeurigheid.

#### Opmerking:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten (zie groep 26) a.u.b. apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Spindelbereik: 158 - 179 mm

Afkoppellengte L<sub>1</sub>: 90 mm

ABS® schacht-Ø D<sub>s</sub>: 100

Gebruik: 238310 70

Klemschroevenset: 249900 SW10

### Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	100
Spindelbereik	158 - 179 mm
Gebruik	238310 70

Minimale $\varnothing D_{\min}$	158
Afkoppellengte $L_1$	90 mm
Klemschroevenset	249900 SW10
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302 Type 70	238310 70
Klemschroevenset DIN 913 10-delig Aandrijving SW10	249900 SW10