

Garant GRIDLINE

Legbord met afrolrand, voor compartimentbreedte in G: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998405 20
GTIN	4067263135760
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt legbord van plaatstaal met afrolrand aan de voorzijde 100 mm.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Levering:

2 × legbordmodules verzinkt, 1 × paar oplegprofiel (met kunststof laag in RAL 7016 antraciet).

Technische beschrijving

geschikt voor kastbreedte G	20
Nuttige breedte	450 mm
geschikt voor kastdiepte G	20
Nuttige diepte	425 mm
Diepte	425 mm
Breedte	450 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

