



## Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X80



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574550.

**Toepassing:**

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Klemdeellengte L <sub>2</sub>	80 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Klemdeel-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Totale lengte L	120 mm

Producttype

Penseelborstel

---

## Accessoires

PenseelborstelStaaldraad 0,30 mm Type 10X80

574550 10X80