



Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 22X22



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5745 22X22
GTIN	4067263136279
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574550.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Klemdeel-Ø D ₂	22 mm
Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Borstel-Ø D ₁	23 mm
Totale lengte L	80 mm
Klemdeellengte L ₂	22 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Producttype	Penseelborstel

Accessoires

PenseelborstelStaaldraad 0,30 mm Type 22X22

574550 22X22