

**Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5745 10X20
GTIN	4067263136262
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574550.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Klemdeel-Ø D ₂	10 mm
Totale lengte L	67 mm
Borstel-Ø D ₁	12 mm
Klemdeellengte L ₂	20 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm

Producttype

Penseelborstel

Accessoires

PenseelborstelStaaldraad 0,30 mm Type 10X20

574550 10X20