

**HOLEX****Penseelborstel met gedraaide draad Staaldraad, Borstel-Ø D1×  
borsteldraaddikte: 28X0,35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5748 28X0,35
GTIN	4067263136231
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Komt overeen met nr. 574850.

**Toepassing:**

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Aantal gedraaide draaddelen	12

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	28 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel

## Accessoires

Penseelborstel met gedraaide draadStaaldraad Borstel-Ø D1× borsteldraaddikte 28X0,35 mm	574850 28X0,35
--	----------------