


HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574253.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftRVS-draad 0,20 mm Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1 50X15 mm	574253 50X15
---	--------------