

HOLEX**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 40X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574050.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	40 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Lengte borsteldeel H ₁	9 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø D1xbezettingsbreedte L1 40X10 mm	574050 40X10
--	--------------