

**HOLEX****Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 60X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5740 60X15
GTIN	4067263136378
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574050.

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	17 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	15 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

---

## Accessoires

Ronde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø D1xbezetting breedte L1 60X15 mm	574050 60X15
--	--------------