



Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5740 50X15
GTIN	4067263136361
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574050.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø D1xbezetting breedte L1 50X15 mm	574050 50X15
--	--------------