

HOLEX**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574050.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	6 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borstel-Ø D ₁	30 mm
Bezettingsbreedte L ₁	6 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø D1xbezetting breedte L1 30X6 mm	574050 30X6
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------