

**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 90XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5721 90XM14
GTIN	4067263136415
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 572103.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14**.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	22 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	11500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	90 mm
Schroefdraad M	M14
Veiligheidssteunring	nee
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

Accessoires

KomborstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø
D1×schroefdraad M 90XM14 mm

572103 90XM14