

**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 572103. Met **veiligheidssteunring**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	25 + 15 mm
Veiligheidssteunring	ja
Borstel-Ø D ₁	125 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Producttype

Komborstel

AccessoiresKomborstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø
D1×schroefdraad M 125XM14 mm

572103 125XM14