

**Voordeelverpakking komborstel, INOX-draad, 0,30 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**.

Komt overeen met nr. 573205. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M14
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borstel-Ø D ₁	65 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Bezettingsmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Komborstel

Accessoires

KomborstelRVS-draad 0,30 mm Borstel-Ø D1 60 mm

573205 60