

Garant**Lamellenslijpschijf long life CER conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5224 40
GTIN	4067263136538
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hoogwaardige, zelfscherpnde keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.**
- **Sterk slijpende laag voor koel slijpen.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.**
- **Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.**

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Voldoet aan 565224.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlaklijpen, zware afname en randbewerking.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Vormbeschrijving	schuin
Inhoud	100

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
sterk slijpende, koelende coating	ja
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Lamellenslijpschijflong life CER conisch Korrelgrootte 40	565224 40
---	-----------

