

metabo**Accu-boorschroefmachine, Type: 602325500**

Bestelgegevens

Bestelnummer	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze accu-boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.

- **Borstelloze boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen**
- **Krachtige Brushless-motor voor maximale efficiëntie en lange accu-looptijd**
- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek**
- **Instelbaar draaimoment 0,7 – 8 Nm**
- **Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen**
- **Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag**
- **Veel merken, één accu-systeem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com**

Levering:

Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot, 2 Li-Power-accupacks (18 V/4,0 Ah), lader ASC 55 'AIR COOLED', metaBOX 145.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	4 Ah
Maximaal draaimoment hard	75 Nm

Verpakking	Metabox
Gewicht zonder accu	1,2 kg
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	BS 18 LT BL
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal draaimoment zacht	34 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Gewicht inclusief accu	1,9 kg
Onbelast toerental	0 - 600 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 2100 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloos
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Maximaal aantal slagen	31950 min ⁻¹
Producttype	Klopboorschroefmachine