

**Garant****Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5275 60
GTIN	4067263136712
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkracht.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

**speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.  
Voldoet aan 565275.

### Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

## Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	vlak
Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	125 mm

Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	onder voorwaarden geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 60	565275 60
---	-----------