

Garant**Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5274 80 |
| GTIN | 4067263136767 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkraft.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Voldoet aan 565274.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|----------|
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Korrelgrootte | 80 |
| Inhoud | 100 |
| Schijf-Ø | 115 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vormbeschrijving | vlak |
| Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| geoptimaliseerd voor materiaal | INOX |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | onder voorwaarden geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 80

565274 80