


HOLEX**Weefselversterkt plakband, zilver, Breedte x lengte (mm x m): 48X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Weefselfijnheid	32 mesh
Magazijn luchtvochtigheid	50 %

Breedte	48 mm
Type plakband	eenzijdig
Liner aanwezig	nee
Dragermateriaal	Weefsel
Kleefkracht op staal	0,75 N/mm
Trekvastheid	3,5 N/mm
Kleur	zilver
Lengte	50 m
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Lijm	Synthetisch rubber
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Minimale houdbaarheid	12 maand
Opslagtemperatuur	20 °C
Rekbaarheid	25 %
temperatuurbestendig tot	75 °C
Dikte	0,17 mm
Productnaamattribuut	zilver
Producttype	Plakband

Accessoires

Weefselversterkt plakband Breedte x lengte (mm x m)
48X50

083765 48X50

