


HOLEX**Weefselversterkt plakband, olijfgroen, Breedte x lengte (mm x m): 50X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.

UV-bestendig, zeer goede scheurvastheid en slijtvast.

Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Kleur	groen
-------	-------

Trekvastheid	5,8 N/mm
temperatuurbestendig tot	40 °C
Dragermateriaal	Weefsel
Liner aanwezig	nee
Lijm	Natuurrubber
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Afplakken
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Weefselfijnheid	59 mesh
Kleefkracht op staal	0,33 N/mm
Minimale houdbaarheid	12 maand
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Type plakband	eenzijdig
Breedte	50 mm
Rekbaarheid	12,5 %
Lengte	50 m
Opslagtemperatuur	20 °C
Dikte	0,3 mm
Productnaamattribuut	olijfgroen
Producttype	Plakband

Accessoires

Weefselversterkt plakband Breedte x lengte (mm x m)
50X50

083768 50X50