



Led-zaklamp met accu, Type: 170



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Artikelklasse	00N

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

Kenmerk:

Inhoud 4 stuks

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Technische beschrijving

Brandduur stand 2	4,5 h
Accutype	Lithium-ion
Accu verwisselbaar	ja
Brandduur boost	30 s
Lichtbundel boost	900 lm
CRI-waarde	>80
Accucapaciteit	2,9 Ah
Aantal inbegrepen accu's	4
Lichtbron	LED-lamp
Brandduur	2 h
Zaklampfunctie	Focus
Gewicht	160 g
IP-klasse	IP 54
Accuspanning	3,7 V
Totale lengte	164 - 176 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Kop-Ø	32 mm
Lichtstroom stand 2	200 lm
Lichtstroom	500 lm
Producttype	Zaklamp

Accessoires

Led-zaklamp met accu Type 170	081364 170
Reserve-accu 18650	081365 18650