



## Led-lichtpen met accu, Type: 160



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Artikelklasse	00N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

#### Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met praktische zakclip.

#### Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

## Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Lichtbron	LED-lamp
Lichtstroom stand 2	50 lm
Brandduur stand 2	3 h
Accuspanning	3,7 V
Totale lengte	154 - 161 mm
Kop-Ø	18 mm
Accucapaciteit	0,6 Ah
Zaklampfunctie	Focus
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	41 g
Accu verwisselbaar	ja
Brandduur	1 h
IP-klasse	IP 54
Lichtbundel boost	250 lm
Brandduur boost	30 s
Aantal inbegrepen accu's	5
Lichtstroom	150 lm
CRI-waarde	>80
Producttype	Zaklamp

---

## Accessoires

Led-lichtpen met accu Type 160	081361 160
Reserve-accu 10840	081365 10840