



## Led-zaklamp met accu, Type: 130



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Artikelklasse	00N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

#### Kenmerk:

Inhoud 4 stuks

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

#### Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

## Technische beschrijving

Brandduur stand 2	2,5 h
Accu verwisselbaar	ja
Kop-Ø	26 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	3,7 V
Lichtbron	LED-lamp
Lichtbundel boost	450 lm
Accucapaciteit	0,9 Ah
IP-klasse	IP 54
Aantal inbegrepen accu's	4
Brandduur	1 h
Zaklampfunctie	Focus
Totale lengte	118 - 130 mm
CRI-waarde	>80
Lichtstroom stand 2	100 lm
Brandduur boost	30 s
Lichtstroom	300 lm
Gewicht	70 g
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Zaklamp

---

## Accessoires

Led-zaklamp met accu Type 130	081362 130
Reserve-accu 14500	081365 14500