

**Snelkoppeling met buitendraad, Aansluit-buitendraad: 1/2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0170 1/2
GTIN	4067263138075
Artikelklasse	00N

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

**Kenmerk:**

Inhoud 10 stuks

**Technische beschrijving**

Doorstroomwaarde	1000 l/min
Aansluit-buitendraad	1/2 inch
Maximale werkdruk	35 bar
Producttype	Koppeling

**Accessoires**

Snelkoppelingmet buitendraad Aansluit-buitendraad 1/2  
inch

---

080170 1/2