

**Snelkoppeling met inwendige schroefdraad, Aansluit-binnendraad: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Artikelklasse	00N

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

**Kenmerk:**

Inhoud 10 stuks

**Technische beschrijving**

Doorstroomwaarde	1000 l/min
Maximale werkdruk	35 bar
Aansluit-binnendraad	1/4 inch
Producttype	Koppeling

**Accessoires**

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-  
binnendraad 1/4 inch

---

080171 1/4