



Industriële koppeling Buitendraad, Aansluit-buitendraad: 1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Artikelklasse	00N

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), **NW 7,8**. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.

Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	35 bar
Materiaal	Messing
Doorstroomwaarde	2000 l/min
Aansluit-buitendraad	1/2 inch

Producttype

Koppeling

AccessoiresIndustriële koppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad
1/2 inch

080230 1/2