

**Industriële koppeling Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0231 1/4
GTIN	4067263138266
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), **NW 7,8**. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.

Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.

Technische beschrijving

Materiaal	Messing
Doorstroomwaarde	2000 l/min
Maximale werkdruk	35 bar
Aansluit-binnendraad	1/4 inch

Producttype

Koppeling

AccessoiresIndustriële koppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad
1/4 inch

080231 1/4