

**Compacte spanner set, Maximale spankracht: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370112 12
GTIN	2050002081925
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Traploos verstelbaar spanelement van gelegeerd temperstaal. Uitvoering zwart verzinkt in veredeld fijngietwerk. Compleet met bevestigingsset 7640BFS en onverliesbaar, glad drukstuk. Compacte spanner met de bevestigingsset 7640BFS op de machinetafel monteren, vervolgens positioneren en met vooraf ingesteld draaimoment op de machinetafel bevestigen. Werkstuk spannen (draaimoment in acht nemen).

**Voordeel:**

- **Traploos spannen.**
- **Spankrachten 12 kN.**
- **Compacte constructie.**
- **Hoogteschaal maakt snel vooraf instellen van de spanhoogte mogelijk.**
- **Drukstuk onverliesbaar gemonteerd.**
- **Vuil- en spaanafstotend.**
- **De gebogen spanarm zorgt voor verticaal, proceszeker spannen van de bevestigingsschroef met een gedefinieerd draaimoment.**
- **De compacte spanner kan zonder schroef worden aangesloten op het tussenelement 7640Z door middel van een nieuwe snelsluiting.**

**Levering:**

2 compacte spanners en een beker.

## Technische beschrijving

Breedte B	47,5 mm
Hoogte H	81 mm
Maximale spankracht	12 kN
Uitsteeklengte A	59,5 mm
Spanhoogte S	103,5 mm
Lengte L	107 mm
maximaal draaimoment	100 Nm
Producttype	Compacte spanner

## Accessoires

Hoogtesokkel voor compacte spanner Hoogte H 80 mm	370146 80
Drukstukken, 3-delige set Type 3	370148 3