

Ronde hijsstrop, blauw 8000 kg, Nuttige lengte: 5m**Bestelgegevens**

Bestelnummer	086280 5
GTIN	4049924501800
Artikelklasse	08Z

Omschrijving**Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

Nuttige lengte	5 m
Omtreklengte	10 m
Hijsstropbreedte	90 mm
Draaglast enkel direct WLL	8000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	6400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	16000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	11200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	8000 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

