



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 15mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 15
GTIN	4047109090705
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met ABS®-schacht.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 050204 13-..
Nuttige lengte $L_1$	45 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® schacht-Ø $D_s$	50 mm
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Quatron®

Nominale $\varnothing$ D	15
voor inch- $\varnothing$	19/32 inch
Totale lengte L	111 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	80 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6