

**KOMET®-opname, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239000 32
GTIN	4047109045088
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Vorm AD/B
- Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 8.000 1/min.
- Met inwendige koelvloeistofoevoer.

Norm:**DIN 69871****Levering:****Levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.****Opmerking:**

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.

Technische beschrijving

Voorspronglengte L ₁	19 mm
Afkoppellengte A	50 mm
ABS® schacht-Ø D _s	32 mm
Opname	SK 40
Schacht	ABS
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Inwendige koeling	ja
Producttype	ABS-opname