



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	082003 6
GTIN	4250004100688
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.

- **2 ultrasoonmodi.**
- **De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.**
- **Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 20
Artikelomschrijving producent	Elmasonic Easy 6L
Reinigingsbak hoogte	145 mm
aanbevolen werkvolume	4,3 l
Nominale spanning	220 - 240 V
Apparaatlengte	370 mm
Reinigingsbak breedte	130 mm
Verwarmingsvermogen	400 W
Apparaathoogte	280 mm
Reinigingsbak lengte	280 mm
Wattage	150 W
Lengte inzetkorf	255 mm
Apparaatbreedte	225 mm
Gewicht	5,1 kg
Volume	5,9 l
Breedte inzetkorf	105 mm
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat