



## Droogapparaat, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082005 3
GTIN	4250004103702
Artikelklasse	04S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Elma Dry droogapparaten zijn ontworpen voor gebruik in de productie, werkplaats en service. Na de reiniging in een ultrasoon bad worden de gereinigde onderdelen in de Elma mand eerst afgespoeld in de Elma spoelbak (nr. 082004) en vervolgens eenvoudig en handig gedroogd in de Elma Dry. Uitgerust met een **ventilator voor koude en hete lucht (70 °C)** kunnen ook gevoelige onderdelen voorzichtig worden gedroogd. In de modus voor koude lucht kunnen de onderdelen ook snel worden gekoeld. Het deksel heeft ventilatiesleuven die zorgen voor maximale luchturbulentie en de vochtige lucht naar buiten leiden. Tegelijkertijd verlaagt het deksel het energieverbruik. Het **stoffilter** aan de onderkant is vervangbaar en voorkomt dat de gereinigde onderdelen opnieuw vervuild raken door stof in de omgevingslucht (filterfijnheid 33 ppi). Dankzij de veiligheidsuitschakeling bij het bereiken van de grenstemperatuur zijn Elma Dry-apparaten **zeer veilig voor de gebruiker en mild voor materialen**.

#### Levering:

1× Elma Dry 30; 1× deksel; 1× netkabel met aansluiting voor koud toestel (lengte 2 m); 1× gebruiksaanwijzing.

### Technische beschrijving

Wattage	500 W
Gewicht	3,6 kg

Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	220 - 240 V
Fabrikantnummer	Elma Dry 30
Energievoorziening	Netvoeding
Verwarmingsvermogen	480 W
Luchtvolumestroom	160 m <sup>3</sup> /h
Opwarmtijd	~ 15 min
Maximale temperatuur	70 °C
Producttype	Reinigingsapparaat