

Garant
Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 2
Kniehefboomschroef	259018 2
ISO-code houder	PCLNR/L 2020K12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	28 mm
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 2
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2