



Led-inspectielamp met batterij, Lichtkop-Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081421 10
GTIN	2050001894892
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuuste inspectielampen van **massief aluminium** met led-lichtkop. Batterijhandvat inclusief flexibele as, spatwaterdicht. 1x inspectiespiegel Ø 30 mm, ringmagneet.

Technische beschrijving

Batterijtype	LR6
Lichtstroom	25 lm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081559 LR6
ATEX-zone	geen
Aantal inbegrepen batterijen	2
Kop-Ø	10 mm
Totale lengte	490 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Uitstraalhoek	10 graden
Producttype	Inspectielamp

Accessoires

Magneetvoet	081413
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype SL760	081560 SL760
Spiegelassortiment voor led-inspectielamp/ werkplaatslamp2-delig	081427