

Dimbare transformator 230 V / 24 V 100 W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081376
GTIN	2050001741264
Artikelklasse	04E

Omschrijving

Uitvoering:

Dimbare transformator 230 V AC / 24 V DC met 100 W vermogen; beschermklasse IP67; voor gebruik van de werkruimtelampen nr. 081350 met regelbare lichtsterkte. Afmetingen (lxbxh) 220x68x39 mm.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Ex-beschermd	nee
Producttype	Transformator